



HMT200BR

Disjoncteur Boîtier Moulé h3+ P250 MAG 3P3D 200A 50kA FTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	200 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2	65 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2	65 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2	50 kA

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette
Type de boîtier	Produit complet
Position du neutre	Sans neutre

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V
Tension assignée d'isolement	800 V

Fonctions

Unité de déclenchement	MAG (ICB)
------------------------	-----------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	36 W
-----------------------------------	------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	10 000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	40 000

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	35 - 150 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	35 - 185 mm ²

Couvercle, porte

Cadenassable

Oui

Câble

Matériau du câble Cuivre, Aluminium

Dimensions

Hauteur 165 mm

Largeur 105 mm

Profondeur 97 mm

Compatibilité

Compatible avec bloc différentiel Non

Compatible avec montage Rail DIN Non

Convient au tableau de distribution Oui

Installation, montage

Couple de serrage 12 - 12 Nm

Position de montage/connexion Devant

Protection électrique

Protection instantanée (Ii) : crans de réglage 6, 8, 10, 12