



LF306G



**Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 6A 500V AC 120kA**

**Caractéristiques techniques**

**Fusible**

Caractéristique du fusible	gG
Taille de l'élément fusible	10.3 x 38

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	6 A
-------------------------	-----

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	0,85 W
-----------------------------------	--------

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	120 kA
--	--------

**Tension**

Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale	500 - 500 V