



LF520G



**Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 20A 690V AC 80kA**

**Caractéristiques techniques**

**Fusible**

Caractéristique du fusible	gG
Taille de l'élément fusible	22 x 58

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	2,70 W
-----------------------------------	--------

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	80 kA
----------------------------------------------------------	-------

**Tension**

Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale	690 - 690 V