



LS403



Coupe-circuit 3P 25A 500V L31 3M

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	75 mm

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
Courant nominal de la cartouche fusible	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	6
--	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 50 °C
------------------------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	2,20 - 2,20 Nm
-------------------	----------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	9,30 W
-----------------------------------	--------

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Type de tension d'alimentation	AC

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,75 - 16 mm ²
---	---------------------------

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 25 mm ²
---	------------------------

Fusible

Taille de l'élément fusible	8.5 x 31.5
-----------------------------	------------