



HNB102H

Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 60% 40kA 100A TM

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 100 A

Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2 40 kA

Architecture

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Manette

Type de boîtier Produit complet

Déclenchements

Temps de réponse à l'ouverture 10 ms

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 8 000 V

Tension assignée d'isolement 800 V

Tension assignée d'emploi Ue 220 - 415 V

Fonctions

Unité de déclenchement TM A/A

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 24,80 W

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles 1 000

Endurance mécanique nombre de manœuvres 4 000

Sécurité

Indice de protection IP IP4X

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 35 - 150 mm²

Section de raccordement en câble rigide 35 - 185 mm²

Réglages

Règlage plage court circuit, à temporisation courte 0 - 0 A

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN

Non

Installation, montage

Position de montage/connexion

Devant

Couple de serrage

12 - 12 Nm

Principaux attributs électriques

Temps de déclenchement déclencheur
magnétique

0 - 0 ms