



HW1M412FB

Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 1250A 4P Fixe pour TU sentinel

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Courant assigné nominal | 1 250 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2 | 55 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2 | 55 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2 | 55 kA |

Endurance

| | |
|------------------------------------------|--------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 8 000 |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 30 000 |

Tension

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Tension assignée d'isolement | 1 000 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12 000 V |
| Type de tension d'alimentation | AC |

Valeur de résistance

| | |
|--------------------|---|
| Résistance interne | 0 |
|--------------------|---|

Architecture

| | |
|-----------------|-----------------|
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de boîtier | Produit complet |

Déclenchements

| | |
|---------------------------------|-------|
| Temps de réponse à la fermeture | 45 ms |
|---------------------------------|-------|