



NGT704



Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe D - 4A 1 module

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	1P+N
Courbe	D

Courant électrique

Courant assigné nominal	4 A
Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1	6 kA
Valeur du seuil mini/maxi de fonctionnement thermique en alternatif	1,13 - 1,45 A
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC	0 - 0 A
Courant assigné à -25°C	4,91 A
Courant assigné à 20°C	4,83 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2	10 kA
Courant assigné à -15°C	4,76 A
Courant assigné à -10°C	4,68 A
Courant assigné à -5°C	4,60 A
Courant nominal à 0°C	4,52 A
Courant assigné à 5°C	4,44 A
Courant assigné à 10°C	4,35 A
Courant assigné à 15°C	4,27 A
Courant assigné à 20°C	4,18 A
Courant assigné à 25°C	4,09 A
Courant assigné à 30°C	4 A
Courant assigné à 35°C	3,93 A
Courant nominal à 40°C	3,85 A
Courant assigné à 20°C	3,78 A
Courant assigné à 20°C	3,70 A
Courant assigné à 55°C	3,63 A
Courant assigné à 60°C	3,55 A
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0,90
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0,85

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1 6 kA

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 240 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Tension maxi d'utilisation	253 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Capacité

Nombre de modules 1

Installation, montage

Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	1,90 - 1,90 Nm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 2,70 W

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 60 °C
Altitude	2 000 m

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	4 000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20 000

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Borne décalée
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne décalée

Dimensions

Hauteur	84,70 mm
Largeur	17,70 mm
Profondeur	70 mm