



HWX014H

### Moteur de rechargement 200-250V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Courant assigné nominal | 1 A |
|-------------------------|-----|

##### Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Type de tension d'alimentation      | AC          |
| Tension assignée d'isolement        | 450 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 000 V     |
| Tension circuit de commande en CA   | 200 - 250 V |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Fonctions

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Avec fonction auto reset | Non |
|--------------------------|-----|