



HWX014H

Moteur de rechargement 200-250V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1 A
-------------------------	-----

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	450 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V
Tension circuit de commande en CA	200 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Avec fonction auto reset	Non
--------------------------	-----