



Moteur de rechargement 380-400V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 0,60 A

Tension

Type de tension d'alimentation AC

Tension assignée d'isolement 450 V

Tension assignée de tenue aux chocs 6 000 V

Tension circuit de commande en CA 380 - 400 V

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Fonctions

Avec fonction auto reset Non

HWX015H