



L12401



## Coupe-circuit 1P+N 10A 250V domestique 1M

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	75 mm

#### Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
Courant nominal de la cartouche fusible	2 A, 4 A, 6 A, 10 A

#### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	2
--	---

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

#### Installation, montage

Couple de serrage	1,80 - 1,80 Nm
Montage	Rail DIN

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1,50 W
-----------------------------------	--------

#### Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	10 - 10 mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	16 - 16 mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

#### Fusible

Taille de l'élément fusible	8.5 x 23
-----------------------------	----------

