



L502PV



Coupe circuit 2P 1000V DC L38 2 modules

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	2
Type de pôles	2P

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	30 kA
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC 60947	30 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2	30 kA

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	690 - 1 000 V
Type de tension d'alimentation	DC
Tension assignée d'isolement	690 V
Tension nominale	1 000 - 1 000 V
Tension assignée d'emploi en continue	1 000 - 1 000 V

Installation, montage

Couple de serrage	2 - 2 Nm
-------------------	----------

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	75 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	2,20 W
-----------------------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2	3

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 10 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 16 mm ²
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz