



**Coupe-circuit 3P+N 25A 400V L32 4M**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	76,50 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	76,90 mm

**Architecture**

Nombre de pôles	4
-----------------	---

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
Courant nominal de la cartouche fusible	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A

**Capacité**

Nombre de modules	4
-------------------	---

**Usage interne uniquement**

Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	8
---	---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-40 - 70 °C
------------------------	-------------

**Installation, montage**

Couple de serrage	2,20 - 2,20 Nm
Montage	Rail DIN

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	3 W
-----------------------------------	-----

**Tension**

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V
Type de tension d'alimentation	AC
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1 2,5.60 tableau 1	4

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

**Raccordement**

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 16 mm <sup>2</sup>
--	------------------------

LSN404



Section de raccordement des bornes amont  
et aval à vis, en câble rigide

1 - 16 mm<sup>2</sup>

---

**Fusible**

Taille de l'élément fusible

8.5 x 32

---

**Couvercle, porte**

Cadenassable

Oui