



LSN504



Coupe-circuit 3P+N 32A 690V L38 4M

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	76,50 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	76,90 mm

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
Courant nominal de la cartouche fusible	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	8
--	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 70 °C
------------------------	-------------

Installation, montage

Couple de serrage	2,20 - 2,20 Nm
Montage	Rail DIN

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3,50 W
-----------------------------------	--------

Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1	3

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP2X
---------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 16 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 16 mm ²

Fusible

Taille de l'élément fusible

10.3 x 38

Couvercle, porte

Cadenassable

Oui