



NSN425

**Disjoncteur 4P 25kA D-25A 4M**

**Caractéristiques techniques**

Position du neutre	sans neutre
Nombre de pôle protégé	4
Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P
Mode de fixation	rail DIN
Courbe	D
Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	10 kA
Tension assignée d'emploi Ue	415 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension maxi d'utilisation	415 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Courant assigné nominal	25 A
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1	7.5 kA
Valeur du seuil mini/maxi de fonctionnement thermique en alternatif	1.13 / 1.45 In
Valeur du seuil mini/maxi de fonctionnement magnétique en alternatif	10 / 20 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC	10 / 30 In
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC	1.13 / 1.45 In
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947	35.44 A
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947	35.87 A
Courant assigné à -20°C selon IEC 60947	36.3 A
Courant assigné à -25°C selon IEC 60947	36.73 A

Courant assigné à -5°C selon IEC 60947	35.01 A
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947	34.58 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947	32 A
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947	30.25 A
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947	28.5 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947	26.75 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947	25 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947	23.25 A
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947	21.5 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947	19.75 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947	18 A
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)	3 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)	3 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2	50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2	50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	25 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2	25 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2	50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2	25 kA
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0.95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0.9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0.85

Sous réserve de modifications techniques

Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz	1.1
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz	1.2
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz	1.5
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz	1
Profondeur produit installé	70 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	70 mm
Fréquence	50 à 60 Hz
Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit	4.5 W
Puissance dissipée totale sous IN	14.75 W
Puissance dissipée par pôle à In	3.75 W
Temps de réponse à l'ouverture	7 ms
Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	20000
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	2,8Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires	Non applicable
Type de loquet bas pour produits modulaires	Plastique
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Démontabilité haute pour produits modulaires	Oui
Démontabilité basse pour produits modulaires	Oui
Approprié pour montage encastré	Oui
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccord bornes aval en câble rigide	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Position des cages aval à la livraison	ouvertes
Position des cages amont à la livraison	ouvertes
Accessoirable	Oui
Intègre porte étiquette transparent	Oui
Texte norme	IEC 60947-2
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP20

Sous réserve de modifications techniques

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
Température de calibration	50 °C
Mots clés	Disjoncteur Bornes alignées Modulaire