



MFS725



Disjoncteur 1P+N 3kA C-25A SanVis 1M

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	1P+N
Courbe	C

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1	3 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC 60898-1	3 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1,13 - 1,45 A
Courant assigné à -25°C	32 A
Courant assigné à -20°C	31,50 A
Courant assigné à -15°C	30,90 A
Courant assigné à -10°C	30,30 A
Courant assigné à -5°C	29,70 A
Courant assigné à 0°C	29 A
Courant assigné à 5°C	28,40 A
Courant assigné à 10°C	27,80 A
Courant assigné à 15°C	27,10 A
Courant assigné à 20°C	26,40 A
Courant assigné à 25°C	25,70 A
Courant assigné à 30°C	25 A
Courant assigné à 35°C	24,30 A
Courant assigné à 40°C	23,50 A
Courant assigné à 45°C	22,70 A
Courant assigné à 50°C	21,90 A
Courant assigné à 55°C	21,10 A
Courant assigné à 60°C	20,20 A
Courant assigné à 65°C	19,20 A
Courant assigné à 70°C	18,30 A
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0,90
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0,85

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC
selon IEC 60898-1 3 kA

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 240 V
Type de tension d'alimentation AC
Tension assignée d'isolement 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V
Tension maxi d'utilisation 253 V
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1
2,5.60 tableau 1 3

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Capacité

Nombre de modules 1

Installation, montage

Type de raccordement haut pour produits
modulaires PSV
Type de raccordement bas pour produits
modulaires Borne à vis
Couple de serrage 1,90 - 1,90 Nm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 5,80 W

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C
Altitude 2 000 m

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles 1 000
Endurance mécanique nombre de
manœuvres 20 000

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect
Alignement des bornes hautes pour
produits modulaires Borne décalée
Alignement des bornes basses pour
produits modulaires Borne décalée

Dimensions

Hauteur 86 mm
Largeur 17,50 mm
Profondeur 70 mm