



SBN132



Interrupteur modulaire 1 pôle 32A

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|--------------------|-------------|
| Nombre de pôles | 1 |
| Position du neutre | Sans neutre |
| Type de pôles | 1P |

Courant électrique

| | |
|--|---------|
| Courant assigné nominal | 32 A |
| Pouvoir de fermeture à 400 V en AC23A | 677 A |
| Courant court-circuit avec fusible gI-gG | 0,48 kA |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A | 32 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B | 32 A |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A | 32 A |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B | 32 A |
| Pouvoir de fermeture en court-circuit I _{cm} sous 240V AC selon IEC 60947-3 | 0,67 kA |
| Courant assigné admissible I _{cw} 1s IEC60947 | 0,48 kA |

Installation, montage

| | |
|---|----------------|
| Couple de serrage | 1,80 - 1,80 Nm |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires | Borne à vis |

Tension

| | |
|--|-------------|
| Tension assignée d'emploi U _e | 230 - 230 V |
| Type de tension d'alimentation | AC |
| Tension assignée d'isolement | 440 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4 000 V |

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Dimensions

| | |
|--|--------------------------|
| Hauteur | 83 mm |
| Largeur | 17,50 mm |
| Profondeur | 68 mm |
| Equipement | |
| Nombre de contacts à fermeture | 1 |
| Nombre de contacts à ouverture | 0 |
| Conditions d'utilisation | |
| Température de service | -20 - 70 °C |
| Température de stockage/transport | -40 - 80 °C |
| Raccordement | |
| Section de raccordement en câble souple | 1.5 - 10 mm ² |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 16 mm ² |
| Endurance | |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 200 000 |
| Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles | 25 000 |
| Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles | 25 000 |
| Puissance | |
| Puissance dissipée totale sous IN | 1,50 W |
| Puissance dissipée par pôle à In | 1,50 W |
| Connectivité | |
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires | Borne décalée |
| Alignement des bornes hautes pour produits modulaires | Borne décalée |