



**Disjoncteur moteur 3P 0.25-0.4A ; 0.06/0.09 kW à 230/415V**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	0,40 A
-------------------------	--------

**Dimensions**

Hauteur	140 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	75 mm

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Nombre de pôles	3

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1 2,5.60 tableau 1	3
Type de tension d'alimentation	AC

**Connectivité**

Connection type control aux contact	Borne à vis
-------------------------------------	-------------

**Équipement**

Plombable	Non
Équipé d'un contact de signalisation	Non
Avec protection thermique	Oui

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Installation, montage**

Montage	Rail DIN
---------	----------

MM503N