



SBN363



Interrupteur modulaire 3 pôles 63A

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	3
Position du neutre	Sans neutre
Type de pôles	3P

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
Pouvoir de fermeture à 400 V en AC23A	1 332 A
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	0,94 kA
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	63 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	63 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	63 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	63 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit I _{cm} sous 415V AC selon IEC 60947-3	1,33 kA
Courant assigné admissible I _{cw} 1s IEC60947	0,94 kA

Installation, montage

Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm
-------------------	----------------

Tension

Tension assignée d'emploi U _e	400 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	52,50 mm

Profondeur

68 mm

Équipement

Nombre de contacts à fermeture 3

Nombre de contacts à ouverture 0

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 70 °C

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 2.5 - 16 mm²

Section de raccordement en câble rigide 2.5 - 25 mm²

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres 60 000

Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles 5 000

Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles 5 000

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 6,90 W

Puissance dissipée par pôle à In 2,30 W

Connectivité

Alignement des bornes hautes pour produits modulaires Bornes alignées