



MM508N

**Disjoncteur moteur 3P 2.5-4A ; 0.75/1.5 kW à 230/415V**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	4 A
-------------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	140 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	75 mm

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Nombre de pôles	3

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1	3
Type de tension d'alimentation	AC

**Connectivité**

Connection type control aux contact	Borne à vis
-------------------------------------	-------------

**Equipement**

Plombable	Non
Equipé d'un contact de signalisation	Non
Avec protection thermique	Oui

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

**Installation, montage**

Montage	Rail DIN
---------	----------