



MZ520N



Contacteur auxiliaire pr disj moteur 10+1F

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 1 A

Capacité

Nombre de modules 0,50

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 220 - 500 V

Type de tension d'alimentation AC

Tension assignée d'isolement 690 V

Tension assignée de tenue aux chocs 6 000 V

Fréquence

Fréquence 40 - 60 Hz

Installation, montage

Couple de serrage 1,30 - 1,30 Nm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2 3

Tropicalisation/humidité/Exécution 95%/80°C

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0,04 W

Connectivité

Type de connection/prise Borne à vis

Type de montage Adaptateur de rail DIN

Dimensions

Largeur 9 mm

Profondeur 68 mm