



**Disjoncteur 2P 6/10kA C-2A 2M**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|   |       |
|---|-------|
| Courant assigné nominal   | 2 A   |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2 | 15 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC 60898-1    | 10 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2     | 10 kA |

NFN202



**Architecture**

|               |    |
|---------------|----|
| Type de pôles | 2P |
| Courbe        | C  |

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

**Principaux attributs électriques**

|  |                |
|--|----------------|
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1 | 6 kA           |
| Couple de serrage nominal borne haute                    | 2,80 - 2,80 Nm |
| Couple de serrage nominal borne basse                    | 2,80 - 2,80 Nm |

**Tension**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue        | 400 - 400 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC          |
| Tension assignée d'isolement        | 500 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6 000 V     |

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Raccordement**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple         | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide         | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |

**Installation, montage**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Couple de serrage | 2,80 - 2,80 Nm |
|-------------------|----------------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| Type de raccordement bas pour produits modulaires     | Borne biconnect |
| Type de raccordement haut pour produits modulaires    | Borne à vis     |
| Position de montage du produit sous 360°              | Oui             |
| <b>Conditions d'utilisation</b>                       |                 |
| Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2      | 2               |
| Classe de limitation d'énergie I <sup>2</sup> t       | 3               |
| <b>Puissance</b>                                      |                 |
| Puissance dissipée totale sous IN                     | 4,10 W          |
| <b>Connectivité</b>                                   |                 |
| Type de connexion/prise                               | Borne à vis     |
| Alignement des bornes hautes pour produits modulaires | Bornes alignées |
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires | Bornes alignées |
| <b>Dimensions</b>                                     |                 |
| Hauteur   | 83 mm           |
| Largeur   | 35 mm           |
| Profondeur  | 70 mm           |