



SM400

**Ampéremètre analogique 0-400A branchement sur TI**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules

4

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-25 - 50 °C

Température de stockage/transport

-40 - 80 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple

1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Dimensions**

Hauteur

85 mm

Largeur

70 mm

Profondeur

54 mm

**Mesure**

Plage de mesure du courant

0 - 400 A

Type d'appareil de mesure

Analogique

**Puissance**

Puissance consommée VA

1,10 VA

Puissance dissipée totale sous IN

1,10 W

**Sécurité**

Classe de protection (IP)

IP20

**Installation, montage**

Montage sur

Rail DIN

**Fonctions**

Classe de précision

0.015

**Tension**

Tension assignée d'isolation

2 000 V

**Fréquence**

Fréquence

45 - 65 Hz