



Cartouche L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV pour SPA80x

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	50 kA
Courant tenue aux chocs Iimp (10/350 µs) selon IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE	25 kA

Schéma de réseau

Type de réseau	TN, TT
----------------	--------

Connectivité

Type de connection/prise	Fiche
--------------------------	-------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Tension

Niveau de protection Up IEC 61643-1	1,50 kV
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1	350 V

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

Dimensions

Hauteur	44,8 mm
Largeur	35,50 mm
Profondeur	56,1 mm

Commandes et indicateurs

Avec témoin lumineux	Oui
----------------------	-----

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T1, T2
----------------------------	--------

SPA081

