



**Disjoncteur 3P 6-10kA courbe D - 25A 3 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2	7,50 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC 60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2	10 kA

**Architecture**

Type de pôles	3P
Courbe	D

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	6 kA
--	------

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 415 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Raccordement**


Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,75 - 16,0 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,75 - 10,0 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Couple de serrage	1,90 - 1,90 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Position de montage du produit sous 360°	Oui

**Conditions d'utilisation**

NGT325



Tropicalisation/humidité/Exécution

Tous climats

---

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN

11,10 W

---

**Connectivité**

Type de connection/prise

Borne à vis

Alignement des bornes hautes pour  
produits modulaires

Borne décalée

Alignement des bornes basses pour  
produits modulaires

Borne décalée

---

**Dimensions**

Hauteur

84,70 mm

Largeur

53,10 mm

Profondeur

70 mm