



Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	240 - 415 V
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	320 V
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	1,45 kV
Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11	1,70 kV
Niveau de protection de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-11	1 450 V

Courant électrique

Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	160 A
Décharge maximale (Imax)) L-N(PEN)/ N-PE	65 kA

Dimensions

Hauteur	98,7 mm
Largeur	71,20 mm
Profondeur	77,5 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

Schéma de réseau

Type de réseau	TN-S, TT
----------------	----------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1,5 - 25,0 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1,5 - 35,0 mm ²
Section du contact de signal	0,14 - 1,5 mm ²

Normes

Classe d'exigence IEC 61643	T1, T2
-----------------------------	--------

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Installation, montage

Couple de serrage

3 - 3 Nm