



SPN240D



Parafoudre 2P débrochable 40KA type 2 avec voyant fin de vie

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1	275 V
Niveau de protection Up IEC 61643-1	1,20 kV
Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11	1,6 kV

Courant électrique

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 μ s, IEC61643)L-N(PEN)/N-PE	20 kA
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	125 A
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Dimensions

Hauteur	96,8 mm
Largeur	35,6 mm
Profondeur	58,2 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

Schéma de réseau

Type de réseau	TN, TN-S
----------------	----------

Équipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
------------------------------------------	-----

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	3,60 - 3,60 Nm
-------------------	----------------