



SPN265R



## Parafoudre 2P débrochable 65KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	275 V
---	-------

Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	1,50 kV
---	---------

#### Courant électrique

Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
---	-------

Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	160 A
---	-------

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	65 kA
-----------------------------------	-------

#### Dimensions

Hauteur	90 mm
---------	-------

Largeur	36 mm
---------	-------

Profondeur	67 mm
------------	-------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 55 °C
------------------------	-------------

#### Schéma de réseau

Type de réseau	TN, TT
----------------	--------

#### Équipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

#### Normes

Classe d'exigence IEC 61643	T2
-----------------------------	----

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Installation, montage

Couple de serrage	3,60 - 3,60 Nm
-------------------	----------------