



**Disjoncteur 4P 10/15kA C-6A 4M**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	6 A
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2	15 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC 60898-1	10 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2	15 kA
Courant assigné à -25°C	7,61 A
Courant assigné à -20°C	7,48 A
Courant assigné à -15°C	7,35 A
Courant assigné à -10°C	7,21 A
Courant assigné à -5°C	7,07 A
Courant assigné à 0°C	6,93 A
Courant assigné à 5°C	6,78 A
Courant assigné à 10°C	6,63 A
Courant assigné à 15°C	6,48 A
Courant assigné à 20°C	6,32 A
Courant assigné à 25°C	6,16 A
Courant assigné à 30°C	6 A
Courant assigné à 35°C	5,81 A
Courant assigné à 40°C	5,61 A
Courant assigné à 45°C	5,41 A
Courant assigné à 50°C	5,19 A
Courant assigné à 55°C	4,97 A
Courant assigné à 60°C	4,74 A
Courant assigné à 65°C	4,50 A
Courant assigné à 70°C	4,24 A

**Architecture**

Type de pôles	4P
Courbe	C

**Capacité**

Nombre de modules	4
-------------------	---

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	10 kA
Couple de serrage nominal borne haute	2,80 - 2,80 Nm

NKN406



**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Raccordement**

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 35 mm <sup>2</sup>

**Installation, montage**

Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Position de montage du produit sous 360°	Oui

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2	2
Classe de limitation d'énergie I <sup>2</sup> t	3
Température de service	-25 - 70 °C

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	5,44 W
-----------------------------------	--------

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	4 000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20 000

**Connectivité**

Type de connection/prise	Borne à vis
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées

**Dimensions**

Hauteur	83 mm
---------	-------

---

Largeur	70 mm
Profondeur	70 mm

---