



SRF20005

Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 1034 2000/5A 30VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Attributs d'identification spécifiques pour la protection

Type de produit Transformateur de courant à enficher

Fonctions

Classe de précision 1

Puissance

Puissance 30 VA

Puissance dissipée totale sous IN 14 W

Dimensions

Diamètre de l'ouverture 85 mm

Hauteur 160 mm

Largeur 135 mm

Profondeur 40 mm

Hauteur de l'ouverture 85 mm

Largeur de l'ouverture 101 mm

Connectivité

Type de raccordement Borne à vis

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement 3 000 V

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 40 °C

Température de stockage/transport -40 - 40 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 6 mm²

Sécurité

Classe de protection (IP) IP10

Courant électrique

Courant Max au primaire 2 000 A

Courant Max au secondaire 5 A

