



SRF20005

**Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 1034 2000/5A 30VA Classe 1**

**Caractéristiques techniques**

**Attributs d'identification spécifiques pour la protection**

Type de filtre produit	Transformateur de courant à enficher
------------------------	--------------------------------------

**Fonctions**

Classe de précision	1
---------------------	---

**Puissance**

Puissance	30 VA
Puissance dissipée totale sous IN	14 W

**Dimensions**

Diamètre de l'ouverture	85 mm
Hauteur	160 mm
Largeur	135 mm
Profondeur	40 mm
Hauteur de l'ouverture	85 mm
Largeur de l'ouverture	101 mm

**Connectivité**

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Tension**

Tension assignée d'isolement	3 000 V
------------------------------	---------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-40 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 40 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP10
---------------------------	------

**Courant électrique**

Courant max au primaire	2 000 A
Courant Max au secondaire	5 A

