











## Transformateur de Courant ouvrant SC1 160/5A 0,7VA Classe 1

## Caractéristiques techniques

Attributs d'identification spécifiques pou	r Ia	a protection	i
--------------------------------------------	------	--------------	---

Type de produit	Transformateur de courant non intrusi		
Fonctions			
Classe de précision	1		
Puissance			
Puissance	0,70 VA		
Puissance dissipée totale sous IN	2,17 W		
Dimensions			
Diamètre de l'ouverture	18,50 mm		
Hauteur	72,70 mm		
Largeur	44,50 mm		
Profondeur	62,20 mm		
Hauteur de l'ouverture	11 mm		
Largeur de l'ouverture	18,50 mm		
Fréquence			
Fréquence	50 - 60 Hz		
Tension			
Tension assignée d'isolement	3 000 V		
Conditions d'utilisation			
Température de service	-20 - 55 °C		
Température de stockage/transport	-20 - 70 °C		
Sécurité			
Classe de protection (IP)	IP20		
Courant électrique			
Courant Max au primaire	160 A		
Courant Max au secondaire	5 A		
Installation, montage			
Montage	Rail DIN, Platine de fixation		