



Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 à 12V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de sortie	8 - 12 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension de sortie secondaire 2	12 V
Tension assignée d'isolement	4 000 V

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Puissance

Puissance consommée VA	4 VA
Puissance	4 VA
Puissance consommée en W	4 W

Dimensions

Hauteur	111 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	65 mm
Longueur	64 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Protection thermique	Oui

Équipement

Protégé contre les court-circuits	Oui
Commutateur marche/arrêt	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 35 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	6 mm ²

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Courant électrique

Intensité au secondaire 1	0,50 A
Intensité au secondaire 2	0,33 A

ST301



Courant Max au secondaire

0,5 A

Installation, montage

Montage	Rail DIN
Couple de serrage	1,20 - 1,20 Nm

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	4
---	---

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Oui
----------------------------------	-----
