



**Coffret vega en saillie, largeur 18 modules, hauteur 1 rangée, sans porte**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 90 A

**Equipement**

Nombre de rails 1

Nombre rangées 1

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

**Capacité**

Nombre de modules 18

**Dimensions**

Hauteur 325 mm

Largeur 400 mm

Profondeur 146 mm

Largeur en unités de division 18

**Couvercle, porte**

Nombre de serrure de la porte 1

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matière**

Matière Polystyrène (PS)

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection Classe II

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP30

Type de verrouillage Sans serrure

GWT tenue au fil incandescent 650 °C

VB118X

