



VE103F

Coffret étanche Vector IP55 1 rangée 3+1 modules h 175mm l 111mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	2
---------------------------	---

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	1
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	175 mm
Largeur	111 mm
Profondeur	93 mm
Largeur en unités de division	3

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matière	
Matière	Polystyrène (PS)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C