



Coffret étanche Vector IP55 1 rangée 3+1 modules h 175mm l 111mm

Caractéristiques techniques

Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	2
Tension	
Tension nominale	400 - 400 V
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Equipement	
Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non
Capacité	
Nombre de modules	3
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	175 mm
Largeur	111 mm
Profondeur	93 mm
Largeur en modules	3
Couvercle, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Connectivité	
Type de montage	Fixation par vis

Matière	
Matériau	Polystyrène (PS)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C