



VU12ND



**Coffret à encastrer, Volta, UPV, 1x12M, IP30, Version France**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Cloison creuse

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Équipement**

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Oui

**Capacité**

Nombre de modules	12
Nombre de 1/2 modules par rail bornier	24

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	356 mm
Largeur	348 mm
Profondeur	98 mm
Hauteur d'encastrement	340 mm
Largeur de montage	314,50 mm
Profondeur de montage	89 mm
Largeur en unités de division	12
Longueur	356 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Matière**

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C