



SM500

### Voltmètre analogique 0-500V

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules

4

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-25 - 50 °C

Température de stockage/transport

-40 - 80 °C

##### Connectivité

Type de raccordement

Borne à vis

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

3,50 W

Puissance consommée VA

3 VA

##### Dimensions

Hauteur

90 mm

Largeur

70 mm

Profondeur

54 mm

##### Mesure

Type d'appareil de mesure

Analogique

##### Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

##### Fonctions

Classe de précision

0.015

##### Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

##### Fréquence

Fréquence

45 - 65 Hz