



WMC022



## silea Poussoir 24V inox brossé

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 24 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Architecture

Nombre de pôles 1

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement Non

Nombre de touches 1

#### Matière

Couleur Acier inoxydable

Finition Mat

Matière Laiton, Nickel, Acier inoxydable

Traitement de surface Brossé

Transparent Non

#### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

#### Dimensions

Profondeur 19,70 mm

Profondeur de montage 13 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK02

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 60 °C

#### Textes

Inscription Sans inscription

Mode de montage Pour fixation par vissage

