



SPA001N



Cartouche N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	100 kA
Courant tenue aux chocs Iimp (10/350 μs) selon IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE	100 kA

Schéma de réseau

Type de réseau	TN, TT
----------------	--------

Connectivité

Type de connexion/prise	Fiche
-------------------------	-------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Tension

Niveau de protection Up IEC 61643-1	1,50 kV
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1	350 V

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

Dimensions

Hauteur	46,40 mm
Largeur	35,50 mm
Profondeur	59,4 mm

Commandes et indicateurs

Avec témoin lumineux	Oui
----------------------	-----

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T1, T2
----------------------------	--------