



WNA044



**Cubyko double poussoir LT 10/1F associable gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

**Matière**

Couleur	Gris
Finition	Satiné
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	Non

**Dimensions**

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	53 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré
-------------	----------

**Commandes et indicateurs**

Voyants	En accessoire
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
Contact d'acquittement	Non

**Connectivité**

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

**Accessoires**

---

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

-15 - 30 °C

**Textes**

---

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Pour fixation par vissage
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Gammes compatibles	Hager cubyko