



WS001T



## Interrupteur va-et-vient Systo 10A 2 modules Titane

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Titane
Code RAL	9006
Finition	Mat
Traitement de surface	Laqué

#### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte
-----------------	---

#### Dimensions

Profondeur de montage	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP31D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

#### Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2 voies