



SPA180



Parafoudre combiné T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV contact signalisation + fusible

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	50 kA
Courant tenue aux chocs Iimp (10/350 µs) selon IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE	25 kA

Schéma de réseau

Type de réseau	TN-S, TT
----------------	----------

Connectivité

Type de connexion/prise	Borne à vis, Fiche
-------------------------	--------------------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Tension

Niveau de protection Up IEC 61643-1	1,50 kV
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1	264 V

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

Dimensions

Hauteur	167 mm
Largeur	35,50 mm
Profondeur	74,5 mm

Commandes et indicateurs

Avec témoin lumineux	Oui
----------------------	-----

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T1, T2
----------------------------	--------

Installation, montage

Couple de serrage	4,50 - 4,50 Nm
-------------------	----------------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	35 - 35 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	35 - 35 mm ²
Contact de signal Sections de connexion	0,14 - 1,5 mm ²