



WS012T



Interrupteur va-et-vient Systo 10A 1 module Titane

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Titane
Code RAL	9006
Finition	Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage, Encastré ou en goulotte
-----------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP31D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2 voies