



WS101T

**Prise de courant 2P+T Systo 16A 250V à vis 2 modules Titane**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Sécurité**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Avec eclipse / protection enfant | Non |
|----------------------------------|-----|

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Indice de protection IP | IP21D |
|-------------------------|-------|

**Dimensions**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
|--------------------------------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 45 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 45 mm |
|---------|-------|

|            |          |
|------------|----------|
| Profondeur | 22,80 mm |
|------------|----------|

**Matière**

|         |        |
|---------|--------|
| Couleur | Titane |
|---------|--------|

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 9006 |
|----------|------|

|          |     |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Matière | Polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

**Installation, montage**

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

**Connectivité**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Type de connexion/prise | Borne à vis |
|-------------------------|-------------|

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Type de montage | Fixation par serrage, En saillie |
|-----------------|----------------------------------|

**Équipement**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Type ou normes de prises de courant | Norme française NF |
|-------------------------------------|--------------------|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Prise inclinée ou inclinable | Non |
|------------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
|---|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Avec lampe de signalisation | Non |
|-----------------------------|-----|

**Accessoires**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | Non |
|------------------------------------|-----|

**Capacité**

Nombre de modules

2

**Textes**

Inscription

Sans inscription

Housse

Sans couvercle

Protection

Sans protection