



WXF060

### Variateur rotatif gallery

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension de service 230 - 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Matière Polycarbonate (PC)

##### Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 47 mm

##### Architecture

Type d'organe de commande Bouton poussoir/rotatif

##### Puissance

P max. avec lampes à incandescence 20 - 300 W

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble souple 1.5 mm<sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Textes

Fonctionnement & contrôle Pas d'interface Bluetooth

Principe de variation Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage

Type de raccordement Avec bornes à vis