



XEM470



## Energy Management Controller flow

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension d'entrée 230 - 230 V

#### Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 3

#### Dimensions

Largeur 70 mm

#### Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

#### Connectivité

Type de montage Adaptateur de rail DIN

Mode de transmission Ethernet

#### Installation, montage

Montage Rail DIN

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C