



## Cartouche L-N Uc 275V In 5kA I<sub>max</sub> 15kA Up 1kV

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Tension

Tension assignée d'emploi U <sub>e</sub>	240 - 415 V
--	-------------

Tension maximale de régime permanent U <sub>c</sub> suivant IEC 61643-1	275 V
---	-------

Niveau de protection U <sub>p</sub> IEC 61643-1	1,35 kV
---	---------

Niveau de protection U <sub>p</sub> L-N/PEN selon IEC 61643-11	1,35 kV
--	---------

#### Courant électrique

Courant nominal de décharge (I <sub>n</sub> ) 8 - 20 μs, IEC61643)L-N(PEN)/N-PE	5 kA
---	------

#### Dimensions

Hauteur	52,4 mm
---------	---------

Largeur	17,5 mm
---------	---------

Profondeur	55,3 mm
------------	---------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

#### Schéma de réseau

Type de réseau	TN, TT
----------------	--------

#### Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Installation, montage

Couple de serrage	3 - 3 Nm
-------------------	----------

SPB015D

