



SPB415R



Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA I_{max} 15kA telesignalisation

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 4

Tension

Tension assignée d'emploi U_e 240 - 415 V

Tension de fonctionnement continue U_c selon IEC 61643-1 275 V

Niveau de protection de la tension U_p neutre-terre selon IEC 61643-11 1 kV

Niveau de protection U_p L-PE/N-PE selon IEC 61643-11 1,50 kV

Niveau de protection de la tension U_p L-N/PEN selon IEC 61643-11 1 000 V

Courant électrique

Courant de décharge nominal (I_n) 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 5 kA, 20 kA

Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible) 125 A

Courant choc (I_{imp}) L-N(PEN)/N-PE 15 kA, 40 kA

Dimensions

Hauteur 98,7 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 65,7 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 80 °C

Schéma de réseau

Type de réseau TN-S, TT

Équipement

Avec contact de signalisation à distance Oui

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple 1,5 - 25,0 mm²

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide 1,5 - 35,0 mm²

Contact de signal Sections de connexion 0,14 - 1,5 mm²

Normes

Classe d'exigence IEC 61643 T2

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Installation, montage

Couple de serrage

3 - 4,5 Nm