



**Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA I<sub>max</sub> 65kA telesignalisation**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules 4

**Tension**

Tension assignée d'emploi U<sub>e</sub> 240 - 415 V

Tension maximale de régime permanent U<sub>c</sub> suivant IEC 61643-1 320 V

Niveau de protection U<sub>p</sub> IEC 61643-1 1,45 kV

Niveau de protection U<sub>p</sub> L-PE/N-PE selon IEC 61643-11 1,70 kV

Niveau de protection U<sub>p</sub> L-N/PEN selon IEC 61643-11 1 450 V

**Courant électrique**

Courant nominal de décharge (I<sub>n</sub>) 8 - 20 μs, IEC61643)L-N(PEN)/N-PE 20 kA

Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible) 160 A

Courant choc (I<sub>imp</sub>) L-N(PEN)/N-PE 65 kA

**Dimensions**

Hauteur 98,7 mm

Largeur 71,20 mm

Profondeur 77,5 mm

**Conditions d'utilisation**

Température de service -40 - 80 °C

**Schéma de réseau**

Type de réseau TN-S, TT

**Equipement**

Avec contact de signalisation à distance Oui

**Raccordement**

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple 1,5 - 25,0 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide 1,5 - 35,0 mm<sup>2</sup>

Contact de signal Sections de connexion 0,14 - 1,5 mm<sup>2</sup>

**Normes**

Classe d'exigence IEC61643 T1, T2

SPB465R



**Fréquence**

---

Fréquence

50 - 60 Hz

**Installation, montage**

---

Couple de serrage

3 - 3 Nm